

型式・仕様選定表

①	型式	S48	マスフローコントローラ												
		S48M	マスフローメータ												
②	流量レンジ(F.S.)	・	B	10 SCCM~50 SLM											
		・	C	100~200 SLM											
③	シール材	・	・	R	ラバーシール										
		・	・	M	メタルシール ※1										
④	コネクタ	・	・	・	2	D-subminiature 9ピンコネクタ									
⑤	駆動電源	・	・	・	・	1	±15 V								
		・	・	・	・	2	24 V								
⑥	信号	・	・	・	・	・	1	アナログ							
⑦	オプション	・	・	・	・	・	・	・	オプション番号						
⑧	ガス種	・	・	・	・	・	・	・	ガス種						
⑨	フルスケール流量	・	・	・	・	・	・	・	フルスケール流量						
⑩	継手	・	・	・	・	・	・	・	・	4IS	1/4 インチ スウェーヂロック相当:S48/S48M-BR/BM				
		・	・	・	・	・	・	・	・	4CR	1/4 インチ VCR相当:S48/S48M-BR/BM				
		・	・	・	・	・	・	・	・	6IS	3/8 インチ スウェーヂロック相当:S48/S48M-CR				
		・	・	・	・	・	・	・	・	8CR	1/2 インチ VCR相当:S48/S48M-CR				
⑪	駆動電源(詳細)	・	・	・	・	・	・	・	・	・	±15 V				
		・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	24 V			
⑫	信号	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	0-5 V			
		・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	1-5 V	駆動電源が24 Vの場合のみ選択可能		
		・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	0-10 V	駆動電源が24 Vの場合のみ選択可能		
		・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	4-20 mA	駆動電源が24 Vの場合のみ選択可能		
⑬	シール材	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	FKM	ラバーシールのみ選択可能	
		・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	EPDM	弊社にて選定(流量レンジCのみ)
		・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	METAL

※1:S48(M)-BM211/221タイプのみに適用可能です。 ご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	
例	S48	-	B	R	2	2	1	オプションなし	N ₂	500 SCCM	4IS	24 V	4-20 mA	FKM

S48-BR221,,N₂,500SCCM,4IS,24V,4-20mA,FKM,