


QLシリーズ 接続例

PC接続の場合



※USBは社内試験で動作確認済みですが、全ての使用環境に対しての動作保証はできません。

| 品名 | 備考 | 型番 | 品目CD | 標準価格 |
|--|---|---|------------|---------|
| センサー | C→φ34CF取合 | <input type="checkbox"/> MPA8-7-2/65C | 3200939317 | 280,000 |
| | | <input type="checkbox"/> MPA8-5-2/100C | 3200939318 | 280,000 |
| | | <input type="checkbox"/> MPA8-1-4/300C | 3200939319 | 280,000 |
| | プラズマガード付 C→φ34CF取合 K→KF/NW16フランジ取合 | <input type="checkbox"/> SMPA8-7-2/65C | 3200939320 | 290,000 |
| | | <input type="checkbox"/> SMPA8-7-2/65K | 3200939321 | 290,000 |
| | | <input type="checkbox"/> SMPA8-5-2/100C | 3200939322 | 290,000 |
| | | <input type="checkbox"/> SMPA8-5-2/100K | 3200939323 | 290,000 |
| | | <input type="checkbox"/> SMPA8-1-4/300C | 3200939326 | 290,000 |
| | | <input type="checkbox"/> SMPA8-1-4/300K | 3200939327 | 290,000 |
| | レニウムタングステンモデル C→φ34CF取合 K→KF/NW16フランジ取合 | <input type="checkbox"/> SMPA8-1-2/100CR | 3200939324 | 300,000 |
| <input type="checkbox"/> SMPA8-1-2/100KR | | 3200939325 | 300,000 | |
| スペクトラムジェネレーター | 専用ソフトQL-MS02込み | <input type="checkbox"/> QL-SG02-065-1A | 3200936117 | 820,000 |
| | | <input type="checkbox"/> QL-SG02-100-1A | 3200936285 | 870,000 |
| | | <input type="checkbox"/> QL-SG02-300-1A | 3200943237 | 920,000 |
| 電源ユニット | | <input type="checkbox"/> QL-PS01-1A | 3200265127 | 60,000 |
| ケーブル | QL-SG02とQL-PS01-1A 間ケーブル | <input type="checkbox"/> QL-CR01-0.1M-1A | 3200261709 | 26,000 |
| | | <input type="checkbox"/> QL-CR01-3M-1A | 3200261710 | 30,000 |
| | | <input type="checkbox"/> QL-CR01-5M-1A | 3200261711 | 32,000 |
| | | <input type="checkbox"/> QL-CR01-10M-1A | 3200261712 | 37,000 |
| | QL-SG02とHUB間ケーブル HUBと通信変換機間ケーブル | <input type="checkbox"/> SC-EBR-3M | 3200199247 | 10,000 |
| | | <input type="checkbox"/> SC-EBR-10M | 3200199248 | 17,000 |
| | QL-SG02の外部入出力ケーブル | <input type="checkbox"/> QL-TD02-3M | 3200990358 | 36,000 |
| | | <input type="checkbox"/> QL-TD02-5M | 3200990359 | 42,000 |
| クランプ (センサー固定具) | MPAセンサー用 | <input type="checkbox"/> QL-LC01 | 3200199250 | 9,600 |
| | SMPAセンサー用 | <input type="checkbox"/> QL-LS01 | 3200199251 | 9,600 |
| 通信変換機 | USBからRS-485へ変換 (CONTEC製) | <input type="checkbox"/> COM-1PD(USB)H | 3200527869 | 40,000 |
| 変換アダプタ | 9PIN→RJ-45コネクタ(LANジャック) | <input type="checkbox"/> CA-EDP9RJ45-B485Z502 | 3200571710 | 6,000 |
| 通信分岐HUB | 複数台を1台のPCで モニタリングする場合のみ | <input type="checkbox"/> BB-4-2 | 3100128106 | 24,000 |
| | | <input type="checkbox"/> BB-8-2 | 3100128107 | 28,000 |

合計金額：

0