

■ 代替推奨製品型式

生産終了型式	流量レンジ	校正ガス種※	代替推奨製品型式 <小型フローメータ：MF-F Series>	
			MF-F P10NH06	樹脂ボディモデル
SEF-21A SEF-51	~50LM	N2,Air	MF-F S10CS06	SUSボディモデル
			MF-F S10CS06	SUSボディモデル
SEF-22A SEF-52	100~200LM	N2,Air	MF-F P10NH08	樹脂ボディモデル
	100LM		MF-F S10CS08	SUSボディモデル
SEF-1(N/R) SEF-11	~50LM	N2,Air	MF-F P10NH06	樹脂ボディモデル
			MF-F S10CS06	SUSボディモデル
SEF-2(N/R) SEF-12	100~200LM	N2,Air	MF-F P10NH08	樹脂ボディモデル
			MF-F S10CS08	SUSボディモデル
SEF-13S	20/30/50m ³ /hr (500~1000LM)	N2,Air	MF-F A10NA15	アルミボディモデル
SEF-14S	100m ³ /hr	N2,Air	別途お問い合わせください。	
SEF-14SBP2	200m ³ /hr			
SEF-14SBP3	300m ³ /hr			

※校正ガス種O₂,H₂,He,CH₄にてご使用いただいているお客様は、別途ご相談ください。